



Armbånd i lædersnøre med siliconeringe

STEP BY STEP 01 02 03

Inspiration: 12981



Armbånd i lædersnøre med siliconeringe

Armbånd af 2 mm lædersnører, samlet med siliconeringe og lukket med krystalknap.




01 Klip i lædersnøren tre stykker i længderne: 95, 65 og 50 cm. Det længste stykke foldes dobbelt, så fire stykker opnås. Alle fire snører samles med fælles udgangspunkt i modsatte ende af den løkke, der opstod ved dobbeltfoldningen.




02 Stykket, der er 15 cm længere end de andre, snoes 4-5 gange omkring alle tre fra venstre mod højre, trækkes igennem løkken og strammes til.



03 Dryp evt. en dråbe lim ned i knuden for at sikre den. Afklip de to ender.



04 Siliconeringene opsamles med spidstang eller lang flattang.




05 Tangen åbnes, og siliconeringen sættes ind over de to snører, som man ønsker at samle.



06 Fortsæt fletningen ved at trække en siliconering over to nye snører. Det viste mønster er lavet således: □ 1 og 2 + siliconering, □ 2 og 3 + siliconering, □ 3 og 4 + siliconering.



07 Krystalknap trækkes på en af de fire snører.



08 De to yderste snører bindes sammen i en knude under de to midterste snører.



09 Brug de samme yderste snører til at binde en knude ekstra over de midterste. Den dobbelte knude fæstnes evt. med en dråbe lim. Afklip de to ender i hver side. De to midterste ender afkortes til 1,5 cm.



Variant



Variant



Lædersnor,
tykkelse 2 mm,
sort, 10m
51549



Stopringe, indiv.
mål 3 mm, sort,
48stk.
61575



Krystalknap, diam.
12 mm, hulstr. 2
mm, antik sølv,
8stk.
63256



Krystalknap, diam.
12 mm, hulstr. 2
mm, antik sølv,
8stk.
63255

Loctite Power Flex
sekundlim, 3g
39061

Lang fladtang, L:
55 mm, B: 2-6 mm,
1stk.
13018

Lædersnor,
tykkelse 2 mm,
sort, 50m
51541